

対応モバイル小型バーコードリーダー

1台3役

データコレクタ

Bluetooth

CMX520W3

iPhone, iPad, Android 対応

■ USB バーコードスキャナ

USB ケーブル接続によるバーコードスキャナとして使用可能。

■ ワイヤレスバーコードスキャナ

Bluetooth 接続でワイヤレススキャナとしても使用可能。
iPhone, iPad, Android にも Bluetooth(HID) で転送 (MFi 対応)。

■ データコレクタ

読み込んだバーコードデータを 4MB の内部メモリに保存。
(JAN13 のデータで約 18,400 件)



軽量
70g

バーコードデータを蓄積 (データコレクタ機能)

メモリに保存したバーコードデータを PC や iPhone, iPad, Android に転送できます。
日時をデータに付加して保存および転送が可能で、履歴の追跡管理や改ざんにも役立ちます。
重複データ読取禁止の設定もごさいます。

バイブレータ機能

バーコードスキャナ / データコレクタどちらのモード時でも振動で読み取りをお知らせします。

読み取り回数

- データコレクタモード時
約 40,000 回のスキャンニングに対応。
 - Bluetooth モード時
約 8,000 回のスキャンニングに対応。
- ※いずれもフル充電時・ビープ音無しの場合

LED インジケータ


バーコード読み取り時や各設定状況を LED お知らせします。



使用例




CMX520W3 は一般的なバーコードスキャナ以外にも様々な場面で使用できます。

棚卸関連




工程管理

工程1開始
↓
工程1終了
↓
工程2開始
↓
工程2終了



スキャンした
バーコードを
無線でPCに送信

検品管理



その他、来場者管理、勤怠管理、図書貸出管理などバーコードで管理を行う用途にも使用できます。

■ CMX520W3 仕様一覧

シリーズ名	CMX520Wシリーズ	
型番	CMX520W3	
CPU	32ビットCPU	
メモリ	4MB(最大保存件数: JAN13のデータで、約18,400件)	
インターフェース	USB HIDキーボード, USB 仮想COM, Bluetooth	
バーコードスキャナ	バーコードスキャナ CCD方式	
読取バーコー	JAN, EAN, UPC, CODE39, Interleaved2of5(ITF), Industrial2of5, Matrix2of5, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar(RSS code)	
読取深度	50~250mm	
PCS値	PCS値 0.45以上	
消費電流(最大値)	170mA(Bluetoothモードにおけるデータ送信時)	
分解能	0.125mm(5mil)	
走査速度	100スキャン/秒	
付属USBケーブル	約1.5m	
本体寸法	幅40mm × 長さ89mm × 高さ17.5mm	
質量	本体70g (ケーブルを除く)	
電源	USBバスパワー(PCより供給) バッテリーパワー(充電式リチウムポリマ電池内蔵 3.7V, 420mAh) 電池使用時間 約40,000回のスキャニング[メモリモード] 約8,000回のスキャニング[Bluetoothモード] (フル充電時・ピープ消音) ※本値は、出荷直後での目安(実測)であり、製品個別の性能を保証するものではありません。	
無線通信	対応規格	Bluetooth Ver2.0
	周波数	2.4GHz帯
	対応プロファイル	SPP Master/Slave, HID
	出力クラス	クラス1
光源	赤色LED 630nm	
キーパッド	2ボタン(スキャン/モード変更ボタン, 消去/接続ボタン)	
読取確認	ピープ, LEDランプ3個, バイブレータ	
温度条件	動作温度-10°C~+40°C 湿度: 10~90% (結露なきこと)	
耐衝撃	1.2mの高さからコンクリート床への落下テストで正常動作	
適合規格	FCC, CE, RoHS, Telec[204WW81000100], NCC[NCC-RCB-05]	
対応OS	Windows XP / Windows 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1	
商品内容	商品内容 スキャナ本体(USBケーブル付属), ユーザーズガイド(英語), ユーザーガイド参照用目次(日本語), クイック設定シート	
保証期間	保証期間 ご購入後 12ヶ月 ※1	

※1 保証期間中に電氣的故障が発生した場合、原則として無償で修理いたします。修理は故障製品をお送りいただき、修理完了後にお戻りする送付バック方式です。また、リチウムポリマー電池は消耗品であるため保証対象外です。

※本カタログ記事事項は予告なく変更されることがあります。また、記載されているメーカー公表の性能参照は、工場出荷時の代表的な値または設計時の値を表すもので、製品個々の性能を保証するものではありません。

<発売元> テクノベインズ株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-21-21 橋本ビル2F

TEL:03-3832-7460 FAX:03-3832-7430

sales@technoveins.co.jp <https://www.technoveins.co.jp/>